

Oetiker PureLine®

Pneumatické kleště ME

Doporučeno pro svorky a kroužky Oetiker

Výhody

- Vysoká spolehlivost procesů
- Spolehlivá montáž
- Přizpůsobitelné hlavy
- Snadná manipulace
- Ošetřeno speciálním mazivem, aby vyhovovalo lékařským normám a normám pro čisté prostory
- Tělo bez nátěru pro zabránění znečištění částicemi



Procesně vysoce bezpečné: spouštěcí mechanismus projektovaný pro zabránění chybnému použití

Spolehlivá montáž: kompletní systém kleští zajišťuje efektivní a jednotnou montáž

Snadná manipulace: lehký a ergonomický design pro ovládání jednou rukou

Široké uplatnění: kompletní řada hlavic kleští pro kompatibilitu se všemi standardními svorkami

Přizpůsobitelné hlavy: různá provedení hlavice kleští podle použití

Tělo bez nátěru: pro zabránění znečištění částicemi

Speciální mazivo: pro splnění lékařských norem a norem pro čisté prostory

VLASTNOSTI



Pneumatické kleště Oetiker PureLine®

PŘEHLED TECHNICKÝCH INFORMACÍ

Typ kleští	Hmotnost
HO 2000 ME	0,90 kg
HO 3000 ME	1,00 kg
HO 4000 ME	1,10 kg
HO 5000 ME	1,65 kg
HO 7000 ME	1,90 kg

Pracovní tlak: 5 až 6 barů.

Pracovní tlak je v přímém vztahu k uzavírací síle.

Čím vyšší je vstupní tlak, tím větší je uzavírací síla.

Připojení stlačeného vzduchu: Vnitřní závit G ¼

POPIS PRODUKTU

Tento vysoce kvalitní, kompletní kleštinový systém zajišťuje jednoduchou montáž svorek Oetiker. Výběr správného těla a hlavy kleští se řídí typem montované svorky Oetiker, optimální uzavírací silou a dostupným tlakem vzduchu.

K dosažení optimální uzavírací síly si prostudujte technické informace týkající se montovaného výrobku a zohledněte dostupnost speciálních hlav kleští.

PURELINE STANDARD

Tělo kleští neobsahuje barvu, aby se zabránilo případné kontaminaci čistých prostorů. Je ošetřeno speciálním mazivem certifikovaným jako USP 88 třídy VI a podle ISO 10993-5, aby splňovalo lékařské normy. Pro zachování sledovatelnosti jsou příslušné informace vyznačeny laserem přímo na těle kleští.

OBSAH DODÁVKY

Pneumatické kleště ME Oetiker PureLine®

- Pneumatické kleště ME s hlavou kleští Oetiker PureLine®
- Přívod stlačeného vzduchu (včetně filtru/odlučovače vody)
- Návod k obsluze

Volitelně



Sada pro dodatečnou montáž pistolové rukojeti
pro pneumatické kleště Oetiker PureLine®
HO 2000 / 3000 / 4000 / 5000 ME



TECHNICKÉ INFORMACE

HO 2000 ME, HO 3000 ME, HO 4000 ME

Kleště zakončené pistolovou rukojetí



Hlavy kleští

Šířka čelistí D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	10,2
Pro šířku ouška* (mm)	7,0	8,0	10,0	10,0	13,0
Položka č.	13901204	13901205	13901208	13901383	13901373

Typ kleští



HO 2000 ME	A (mm)	214,0	213,0	213,0	213,0	–
	B (mm)	74,0	73,0	73,0	73,0	–
	C (mm)	101,0	101,0	101,0	101,0	–
	D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	–
	E (mm)	12,3	13,3	13,3	14,9	–
	F (mm)	8,6	11,6	13,2	13,2	–
Pistolová rukojeť pro HO 2000 ME	G (mm)	55,0	54,0	54,0	54,0	–
HO 3000 ME	A (mm)	–	252,0	252,0	252,0	257,0
	B (mm)	–	73,0	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	140,0	140,0	140,0	140,0
	D (mm)	–	7,5	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	13,3	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	11,6	13,2	13,2	16,2
Pistolová rukojeť pro HO 3000 ME	G (mm)	–	93,0	93,0	93,0	98,0
HO 4000 ME	A (mm)	–	–	291,0	291,0	296,0
	B (mm)	–	–	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	–	179,0	179,0	179,0
	D (mm)	–	–	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	–	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	–	13,2	13,2	16,2
Pistolová rukojeť pro HO 4000 ME	G (mm)	–	–	–	132,0	137,0

*měřeno uvnitř

TECHNICKÉ INFORMACE

HO 5000 ME

Kleště zakončené pistolovou rukojetí




Hlavy kleští

Šířka čelistí D (mm)	10,5	10,5
Pro šířku ouška* (mm)	10,0	13,0
Položka č.	13901209	13901203

Typ kleští

HO 5000 ME	A (mm)	309,0	314,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6
Pistolová rukojeť pro HO 5000 ME	G (mm)	117	122

HO 7000 ME



Hlavy kleští

Šířka čelistí D (mm)	10,5	10,5
Pro šířku ouška* (mm)	10,0	13,0
Položka č.	13901209	13901203

Typ kleští

HO 5000 ME	A (mm)	400,0	405,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6

*měřeno uvnitř